

Garant
DNMG 150612, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	250864 HB7120-1
GTIN	4045197819833
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150612 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VG
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Rompevirutas	VG
Clase	HB7120-1
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Condición de corte	continuo
Radio angular	1,2 mm

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado