

Mitutoyo**Micrómetro de interiores de pico, Capacidad de medición: 75-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	426805 75-100
GTIN	4946368019901
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Varilla completamente templada, rectificada y lapeada. Picos de medición escalonados y redondeados, refrentados de metal duro. Presión de medición constante por medio de trinquete sensitivo. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Micrómetro cromado. Con tornillo de ajuste y tornillo de sujeción.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	18 mm
Capacidad de medición	75 - 100 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	8 µm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B4
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de pico

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de pico Capacidad de medición máxima 100 mm

022360 100

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 125 mm

484030 125

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 275 mm

484030 275

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 85 mm

484030 85

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 175 mm

484030 175

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 225 mm

484030 225

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 80 mm

484030 80

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 95 mm

484030 95

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 100 mm

484030 100

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 75 mm

484030 75

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 90 mm

484030 90