

**Garant****CNMG 120408, Clase: HB7120-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	250322 HB7120-1
GTIN	4045197819666
Clase de artículo	21G

## Descripción

CNMG 120408 HB7120-1 Clase: HB7120-1  
Rompevirutas: VG  
Profundidad de corte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avance  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 240 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	VG
Clase	HB7120-1
Profundidad de corte $a_p$	1,5 - 6 mm
Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 240 m/min
Condición de corte	continuo

Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado