

Garant
CNMG 160608, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	250334 HB7120-1
GTIN	4045197819680
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160608 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VG
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 240 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7120-1
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Rompevirutas	VG

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado