

Garant
CNMG 09T304, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	250050 HB7140-1
GTIN	4045197818645
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 09T304 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7140-1
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	VS

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado