

**Garant**
**CC. T 09T308, Clase: HB7120-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260152 HB7120-1
GTIN	4045197817204
Clase de artículo	21G

### Descripción

CC. T 09T308 HB7120-1 Clase: HB7120-1  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 260 m/min

### Descripción técnica

Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Rompevirutas	VM
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Clase	HB7120-1
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 260 m/min

Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado