

Garant**VNMG 160404, Clase: HB7120-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251732 HB7120-1
GTIN	4045197820075
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Rompevirutas	VS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 m/min
Clase	HB7120-1
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	continuo
Avance f	0,05 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado