

**Garant**
**CNMG 09T308, Clase: HB7140-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	250052 HB7140-1
GTIN	4045197818652
Clase de artículo	21G

## Descripción

CNMG 09T308 HB7140-1 Clase: HB7140-1  
 Rompevirutas: VS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 260 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 260 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance $f$	0,15 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7140-1
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Rompevirutas	VS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado