

Mitutoyo**Micrómetro de interiores de pico, Capacidad de medición: 5-30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	426805 5-30
GTIN	4946368019871
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Varilla completamente templada, rectificada y lapeada. Picos de medición escalonados y redondeados, refrentados de metal duro. Presión de medición constante por medio de trinquete sensible. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Micrómetro cromado. Con tornillo de ajuste y tornillo de sujeción.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	18 mm
Capacidad de medición	5 - 30 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	5 µm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B4
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de pico

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de pico Capacidad de medición máxima 50 mm

022360 50

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 19 mm 484030 19

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 4 mm 484030 4

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 3 mm 484030 3

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 30 mm 484030 30

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 11 mm 484030 11

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 7 mm 484030 7

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 22 mm 484030 22

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 8 mm 484030 8

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 6 mm 484030 6

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 14 mm 484030 14

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 25 mm 484030 25

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 12 mm 484030 12

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 16 mm 484030 16

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 24 mm 484030 24

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 5 mm 484030 5

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 9 mm 484030 9

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 26 mm 484030 26

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 28 mm 484030 28

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 20 mm 484030 20

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 10 mm 484030 10

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 18 mm 484030 18

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 15 mm 484030 15

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 13 mm 484030 13

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 17 mm

484030 17