

**Garant**
**DNMG 150608, Clase: HB7140-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	250660 HB7140-1
GTIN	4045197820457
Clase de artículo	21G

### Descripción

DNMG 150608 HB7140-1 Clase: HB7140-1  
 Rompevirutas: VS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 260 m/min

### Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 260 m/min
Clase	HB7140-1
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm
Rompevirutas	VS

Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado