

Garant
SNMG 120412, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	251326 HB7120-1
GTIN	4045197819987
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VG
Radio angular	1,2 mm
Clase	HB7120-1
Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1,5 - 9 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 m/min
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120412

Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado