


**Garant**
**KNUX 160405R, Clase: HB7140-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	251070 HB7140-1
GTIN	4045197820570
Clase de artículo	21G

## Descripción

KNUX 160405R HB7140-1 Clase: HB7140-1

Rompevirutas: VG

Escalón para el guiado de viruta: 3,2 mm

 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 6 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 210 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	M
Radio angular	0,5 mm
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	VG
Clase	HB7140-1
Escalón para el guiado de viruta	3,2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 210 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	1 - 6 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405R
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado