

**CNMG 120408, Clase: PV720****Datos de pedido**

Número de pedido	250104 PV720
GTIN	4960664723577
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Rompevirutas	PQ
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 520 m/min
Clase	PV720
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado