

Garant
TNMG 160408, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	251434 HB7140-1
GTIN	4045197820730
Clase de artículo	21G

Descripción

TNMG 160408 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 260 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 260 m/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Radio angular	0,8 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado