


DNMG 150608, Clase: PV720

Datos de pedido

Número de pedido	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Clase de artículo	25E

Descripción

DNMG 150608 PV720 Clase: PV720

Rompevirutas: PG

Profundidad de corte a_p : 1 - 4 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 490 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1 - 4 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	PV720
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	PG
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 490 m/min

Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado