

Garant
CNMG 160608, Clase: HB7140-1


Datos de pedido

Número de pedido	250334 HB7140-1
GTIN	4045197820372
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 160608 HB7140-1 Clase: HB7140-1
 Rompevirutas: VG
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 6 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 210 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 210 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Rompevirutas	VG
Clase	HB7140-1
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,

Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado