


TNMG 160404, Clase: PV720

Datos de pedido

Número de pedido	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1 - 4,5 mm
Clase	PV720
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 490 m/min
Rompevirutas	PG
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado