

Garant**WNMG 060404, Clase: HB7140-1**

Datos de pedido

Número de pedido	252062 HB7140-1
GTIN	4045197820846
Clase de artículo	21G

Descripción

WN. G 060404 HB7140-1 Clase: HB7140-1
Rompevirutas: VM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 230 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Clase	HB7140-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 230 m/min
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	VM
Aplicación principal	M

Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado