




Mordazas de alta presión CN Duo, Tipo: 90



Datos de pedido

Número de pedido	360600 90
GTIN	4250364400619
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de base especialmente rígido de fundición esferoidal, lados superior e inferior rectificadas. **Precisión de emparejamiento 0,02 mm.**

Función:

Se coloca la primera pieza en el **lugar de sujeción I** y se acciona la manivela hasta que las mordazas móviles se apoyen en la pieza, se coloca la segunda pieza en el **lugar de sujeción II** y se sigue accionando la manivela hasta el tope.

Aplicación:

- **De aplicación horizontal.**
- **Sujeción de 2 piezas iguales, diferencias de medidas (± 3 mm).**

Suministro:

Incluye 4 garras escalonadas, 1 manivela manual, 4 bridas de sujeción y guía de inicio rápido.

Partes opcionales:

Tirante n.º 360025.

Nota:

- **Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistemas de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.**
- **La longitud total L se mantiene invariable (zonas de colisión reducidas).**
- **Accesorios, ver n.º 360530; 361400; 361440; 361600 – 361970.**
- **¡Sujetar siempre 2 piezas de trabajo!**

Descripción técnica

Hoja de datos

Gama de sujeción d	56 - 120 mm
Altura de bocas h ₁	34 mm
Fuerza de apriete máxima	28 kN
Altura de bocas h ₂	18 mm
Gama de sujeción b	0 - 64 mm
Tipo	90
Código de colores para los accesorios adecuados	Duo
Longitud cuerpo base a	400 mm
Longitud total L	482 mm
Ranuras de alineación	20H7 mm
Peso	24 kg
Altura del cuerpo base c -0,02	80 mm
Serie	Duo
Tolerancia ranura de alineación	H7
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/360600-90>