


**WNMG 080404, Clase: PV720**

**Datos de pedido**

Número de pedido	252012 PV720
GTIN	4960664726592
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Avance $f$	0,07 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 490 m/min
Clase	PV720
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	HQ
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado