


**CCMT 060204GK CA6525, Clase: PV720****Datos de pedido**

Número de pedido	260192 PV720
GTIN	4960664726905
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Rompevirutas	GK
Radio angular	0,4 mm
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Clase	PV720
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 270 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado