



CC. T 09T304, Clase: PV720



Datos de pedido

Número de pedido	260196 PV720
GTIN	4960664726912
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 270 m/min
Radio angular	0,4 mm
Clase	PV720
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	GK
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado