


DC. T 11T304, Clase: PV720

Datos de pedido

Número de pedido	260490 PV720
GTIN	4960664726899
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Condición de corte	continuo
Clase	PV720
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 270 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	GK
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado