

**DC. T 11T308, Clase: PV720****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260492 PV720 |
| GTIN | 4960664726851 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------|
| Radio angular | 0,8 mm |
| Clase | PV720 |
| Aplicación principal | P |
| Rompevirutas | GK |
| Condición de corte | continuo |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 3 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 60 - 270 m/min |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | CERMET |
| Código ISO plaquita de corte | DCMT 11T308 |
| Número de cambios/cortes | 2 |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |