



Lijadoras angulares, Tipo: AGV17-150



Datos de pedido

Número de pedido	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Clase de artículo	03M

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular **Milwaukee** con arranque suave, **bloqueo de re arranque** y protección contra sobrecarga. Amoladora angular de 1750 W / 150 mm con **regulación electrónica constante**, función Anti-Kickback, **mango antivibratorio**, cambio de disco sin herramientas. Tuerca de apriete **FIXTEC** incluida.

Suministro:

Mango adicional, cubierta protectora, cable de red de 4 m.

Descripción técnica

Consumo de potencia	1750 W
Vibraciones máximas según EN	8,7 m/s ²
Parada kick back	sí
Profundidad de corte máxima	45 mm
Arranque suave	sí
Bloqueo contra re arranque	sí
Ø máximo de muela	150 mm
Peso	3 kg
Quality Dress	AGV17-150XCProTector/ interruptor de hombre muerto

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	9500 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Tuerca de apriete M14 Tipo NUT	073930 NUT
Tuerca de apriete M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC