

Garant**Aparato de medición rápida, 2 puntos DM1, Capacidad de medición máxima: 135mm****Datos de pedido**

Número de pedido	428030 135
GTIN	4045197412089
Clase de artículo	41B

Descripción**Ejecución:**

Modelo macizo para el empleo directamente en su centro de fresado y torneado. Para la comprobación de diámetros interiores y exteriores, concentricidad, escotaduras y grosores de pared, con una **precisión de repetición de 2 µm**.

Aplicable con todos los relojes comparadores o cuadrantes indicadores con Ø de vástago 8 h6 y Ø máximo de la carcasa 62 mm (suministrado sin indicador).

Ventaja:

Tiempos de medición y de equipamiento cortos, fácil mantenimiento.

Suministro:

Aparato de medición completamente montado; incluidos 2 pares de discos de medición revestidos de TiN (1xØ 8 mm / 1xØ 13 mm), 3 llaves acodadas (SW 3, 4 y 5).

Descripción técnica

Ámbito de aplicación interior	18 - 135 mm
Anchura	167 mm

Longitud	202 mm
Ámbito de aplicación exterior	6 - 130 mm
Fuerza de medición	2,6 N
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Instrumento de medición de 2 puntos

Accesorios

Palpador de repuesto DM1 Ø de disco de medición 13 mm	428035 13
Palpador de repuesto DM1 Ø de disco de medición 8 mm	428035 8