



Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 200-225mm



Datos de pedido

Número de pedido	428500 200-225
GTIN	5051102001353
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	115 mm
Profundidad de medición con prolongación	265 mm

Medida a	0,5 mm
Capacidad de medición	200 - 225 mm
Límite de error	0,008 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 300 mm	022500 300
---	------------

Accesorios

Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 225 mm	484030 225
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 210 mm	484030 210