

Mahr**Micrómetro de interiores para campos de medición grandes, Capacidad de medición: 100-500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	427900 100-500
GTIN	2050001038081
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Construcción de tubo ligera, resistente al pandeo. Varilla patrón completamente templada y rectificada. **Superficies de medición templadas y lapeadas en forma semicircular.** Una superficie de medición ajustable. Picos medición, elementos de mando y piezas de lectura de cromado mate. **Sin asistencia de ajuste y listo para el uso inmediato.**

Precisión:

$(4 + L/100) \mu\text{m}$.

Suministro:

Micrómetro, prolongaciones n.º 427950.

Partes opcionales:

Prolongaciones n.º 427950.

Descripción técnica

Prolongación	25; 50; 100; 200 mm
Ø de tambor de medición	17,5 mm
Ø de varilla	7,5 mm
Capacidad de medición	100 - 500 mm
Lectura	0,01 mm

Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S4
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de dos contactos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 100-500 mm	020480 100-500
Calibración DAkkS Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 100-500 mm	020490 100-500

Accesorios

Prolongación para micrómetro para interiores Longitud 400 mm	427950 400
Prolongación para micrómetro para interiores Longitud 25 mm	427950 25
Prolongación para micrómetro para interiores Longitud 800 mm	427950 800
Prolongación para micrómetro para interiores Longitud 100 mm	427950 100
Prolongación para micrómetro para interiores Longitud 200 mm	427950 200
Prolongación para micrómetro para interiores Longitud 50 mm	427950 50