



## Juego de micrómetros de interiores XT, Capacidad de medición: 100-150mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428550 100-150
GTIN	5051102033293
Clase de artículo	46B

### Descripción

#### Ejecución:

**Micrómetro de interiores XT** de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba.

#### Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

#### Suministro:

Micrómetros de interiores n.º 428500, anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

#### Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

#### Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

### Descripción técnica

Capacidad de medición	100 - 150 mm
∅ anillo de comprobación	125 mm
Número de micrómetros	2

Número de anillos comprobación	1
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

### Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 100-150 mm	020550 100-150
--	----------------

### Accesorios

Micrómetro de interiores XT Capacidad de medición 100-125 mm	428500 100-125
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 130 mm	484030 130
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Micrómetro de interiores XT Capacidad de medición 125-150 mm	428500 125-150
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 100-125 mm	428605 100-125
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110