



Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 35-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Descripción técnica

Capacidad de medición	35 - 50 mm
Profundidad de medición estándar	80 mm

Profundidad de medición con prolongación	230 mm
Medida a	0,5 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50

Accesorios

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 35-50 mm	428605 35-50
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 4/150	428510 4/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38

Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 35-50 mm

428745 35-50

Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 35-50 mm

428746 35-50