



## Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 100-125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428500 100-125
GTIN	5051102001346
Clase de artículo	46B

### Descripción

#### Ejecución:

**Micrómetro de interiores XT** de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.

#### Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

#### Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

#### Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

### Descripción técnica

Capacidad de medición	100 - 125 mm
Profundidad de medición con prolongación	265 mm

Medida a	0,5 mm
Profundidad de medición estándar	115 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

## Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 200 mm	022500 200
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

## Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 110 mm	484030 110
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 125 mm	484030 125
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 5/150	428510 5/150
Cabeza de medición de recambio XT Capacidad de medición 100-125 mm	428605 100-125