



## Tensor vertical con pie vertical, Tipo: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	376510 3
GTIN	4020772007829
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

Con pie vertical para la fijación a resaltes y para construcciones soldadas.

- **Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**
- **Seguro contra pérdida para tornillo de presión.**
- **Protección para los dedos por pieza de sujeción de seguridad, sin posibilidad de acceso para la mano.**

#### Aplicación:

**Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie** o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

### Descripción técnica

Longitud total	112 mm
Ø de la perforación d	7,5 mm

Altura total	200 mm
Distancia entre taladros e	20 mm
Tornillo de presión	M8 × 45 mm
Fuerza de retención P1	1200 N
Fuerza de retención P2	2500 N
Tipo	6802J
Altura de sujeción H	41 mm
Tipo de producto	Tensor vertical