

AEG

Amoladora recta, Tipo: GSL600E



Datos de pedido

Número de pedido	077271 GSL600E
GTIN	4002395192946
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta universal con preselección de la velocidad de giro.

- **Husillo portamuela extra largo y cuello del engranaje delgado, aislado térmicamente para trabajar en lugares de difícil acceso.**
- **Caja de engranajes metálica resistente con rodamientos dobles. 4 m de cable de red.**

Suministro:

Incluida pinza portapiezas de Ø 6 mm, llave de apriete SW 15/17.

Nota:

Encontrará fresas con mango adecuadas en el n.º 540200 ss.

Encontrará piedras de esmerilado adecuadas en el n.º 550600 ss.

Encontrará piedras de pulido adecuadas en el n.º 551850 ss.

Descripción técnica

Consumo de potencia	600 W
Vibraciones máximas según EN	3 m/s ²
Peso	1,9 kg
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Quality Dress	GSL600E
Intervalo de revoluciones	10000 - 29000 min ⁻¹
Ø máximo pinza portapieza	6 mm

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadora recta

Accesorios

Pinza portapieza para lijadora recta n.º 077271 Ø de pinza portapieza 6 mm	077270 6
Pinza portapieza para lijadora recta n.º 077271 Ø de pinza portapieza 8 mm	077270 8