

**Garant**
**Mordaza alta presión CN versión LC, Tipo: 125**

**Datos de pedido**

Número de pedido	360510 125
GTIN	4250364401500
Clase de artículo	31F

**Descripción**
**Ejecución:**

- **Medidas constructivas reducidas; relación óptima abertura de sujeción / longitud total. Fuerza de sujeción controlable ópticamente mediante 4 marcas anulares. Presión de sujeción máxima reproducible gracias al tope fijo integrado.**
- **Cuerpo de base especialmente rígido de fundición esferoidal, lados superior e inferior rectificadas; precisión de emparejamiento 0,02 mm.**
- **Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistemas de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.**

**Característica:**

- **Sistema de cambio rápido por "clic" para regletas / bocas escalonadas. Tiempos de cambio de herramienta cortos y flexibilidad alta.**
- **Husillo completamente encapsulado y nitrado (seguridad de funcionamiento alta, protección contra virutas optimizada, gasto de limpieza mínimo).**

**Aplicación:**

Sistema de sujeción universal para centros de mecanizado.

**Suministro:**

Incluidas 2 bocas escalonadas, 1 manivela, 4 bridas de sujeción y 1 llave de espigón.

**Partes opcionales:**

- **Juego de alineación y fijación, ver n.º 360530.**
- **Tope de la pieza de trabajo y manivela de recambio, ver n.º 360555; 352650 y 360800.**
- **Prolongación de la manivela, ver n.º 360850.**
- **Mordazas de sujeción, ver también n.º 361380 – 361770 y 362390 – 362600.**
- **Mordazas escalonadas de recambio, ver n.º 361400; 361420, o 361295; 361296.**
- **Tirante n.º 360025.**
- **Sistema de cambio rápido de mordazas n.º 362635 tam. 2.**

**Nota:**

- **En cuanto a regletas escalonadas sistema clic para perforaciones próximas al borde y para la sujeción de piezas de trabajo planas, ver n.º 361950; 361960; 361970.**
- **Garras escalonadas, ver n.º 361400; 361420; 361295; 361296.**

Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Fuerza de apriete máxima: 40 kN

Peso: 34 kg

Longitud total L: 446 mm

Longitud cuerpo base a: 398 mm

Gama de sujeción b: 0 - 182 mm

Altura del cuerpo base c -0,02: 100 mm

**Descripción técnica**

Fuerza de apriete máxima	40 kN
Código de colores para los accesorios adecuados	LC-GARANT
Tipo	125
Longitud total L	446 mm
Ranura longitudinal I H7	20 mm
Altura de bocas C	39,5 mm
m	180 mm
Longitud cuerpo base a	398 mm
Ranura transversal n H7	20 mm
Gama de sujeción d	131 - 313 mm
Altura del cuerpo base c -0,02	100 mm
t	144 mm
Peso	34 kg
r ±0,015	118 mm
Gama de sujeción b	0 - 182 mm
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

## Accesorios

Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 18 mm	360530 18
Par de bocas de sujeción, lisas Para anchura de mordazas 125 mm	362420 125
Prolongación de la manivela	360850
Par de bocas de sujeción con estriado en cruz Acero templado Para tipo 125	360525 125
Transmisión angular Para tipo 125-200	360570 125-200
Par de regletas escalonadas (lado escalonado) Para tipo 125	361970 125
Par de bocas de apriete hacia abajo Para anchura de mordazas 125 mm	362460 125
Pareja de bocas blandas Acero cementado 21MnCr5 Para tipo 125	360520 125
Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 12 mm	360530 12
Par de regletas escalonadas sistema clic, de acero templado Para tipo 125	361960 125
Boca de sujeción de tracción lateral / hacia abajo Para anchura de mordazas 125 mm	362645 125
Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 20 mm	360530 20
Mordaza de base fija Para tipo 125	361520 125
Boca escalonada móvil Para tipo 125	360468 125
Par de hojas de ballesta de recambio Para anchura de mordazas 125 mm	362620 125
Par de bocas de sujeción con superficie de apoyo escalonada Para anchura de mordazas 125 mm	362560 125
Boca de adaptación móvil Para tipo 125	361600 125
Transmisión angular Para tipo 125	360580 125
Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 22 mm	360530 22

Husillo de recambio Tipo 125	360821 125
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10	360025 12M10
Juego de rascadores de roscas Tipo 125	360822 125
Bocas prismáticas, par Acero templado Para tipo 125	360540 125
Tope de la pieza de trabajo	360555
Par de bocas de sujeción con ranuras longitudinales y transversales Para anchura de mordazas 125 mm	362400 125
Manivela de recambio Para tipo 125/200	360800 125/200
Consola Para tipo 125XL	361230 125XL
Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 14 mm	360530 14
Boca de adaptación fija Para tipo 125	361620 125
Par de regletas escalonadas sistema clic, de acero templado Para tipo 125	361950 125
Par de bocas de base blandas Para anchura de mordazas 125 mm	362520 125
Mordaza de base móvil Para tipo 125	361500 125
Par de bocas de hoja de ballesta Para anchura de mordazas 125 mm	362600 125
Par de bocas prismáticas Para anchura de mordazas 125 mm	362500 125
Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 16 mm	360530 16
Boca con espigas de posicionamiento fija Para anchura de mordazas 125 mm	362625 125
Mordaza pendular móvil Para tipo 125	361660 125
Juego de rascadores Tipo 125	360823 125
Boca escalonada fija Para tipo 125	360469 125