



## Aceite de corte de alto rendimiento viscoso, sin cloro DAR 50 Visco, Contenido: 5l



### Datos de pedido

Número de pedido	084220 5
GTIN	2050000966187
Clase de artículo	08J

### Descripción

#### Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias. No se recomienda la mezcla con aceite de corte mineral normal (no con aceite hidrosoluble).

Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

#### Ventaja:

Mejora **la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie.**

**Sin cloro**, no se producen vapores nocivos, **ecológico.**

#### Aplicación:

Aplicación universal para el **arrancado de virutas** (fresar, torneado, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la **conformación**. Imprescindible para el mecanizado de **materiales difícilmente maquinables**, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para **metales no ferrosos.**

**Producto espeso** basado en aceite mineral, buena aptitud para el roscado, buena adherencia.

### Descripción técnica

Punto de inflamación	180 °C
----------------------	--------

Viscosidad cinemática	174 mm <sup>2</sup> /s
Color	marrón
Ejecución	Bidón
Temperatura de almacenamiento	5 - 40 °C
Contenido	5 l
Tipo de producto	Aceite de corte / aceite de rectificado