



## Juego de pinzas portapieza OZ tipo 462 E 15 piezas, para mandril 5 – 25 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	309562
GTIN	2050001699404
Clase de artículo	39Z

### Descripción

#### Ejecución:

Acero para muelles, completamente templado y rectificado. La perforación continua (gama de sujeción más amplia en comparación con las pinzas portapiezas DIN) aumenta la fuerza de apriete. Ranurado múltiple, en comparación a las pinzas portapiezas DIN, lo que proporciona una profundidad de inmersión superior en portapinzas de sujeción. Adecuado para brocas espirales para sujeción en la faja guía. **Gama de sujeción = medida nominal hasta menos 0,5 mm.** Ranurado a ambos lados 5 ó 6 veces.

#### Ventaja:

- **Mejor concentricidad = centrado paralelo al eje del cono; sin oscilación.**
- **Fuerza de apriete más elevada = gracias a una zona de contacto mayor.**
- **Rigidez del sistema superior = adecuado para el fresado de alta velocidad.**
- **Vida útil de la herramienta más elevada.**

#### Suministro:

Pinzas portapiezas OZ (n.º 309550) Ø 5 – 16 mm (creciente en intervalos de 1 mm) y Ø 18, 20 y 25 mm, incluye caja de madera.

### Descripción técnica

Norma	ISO 10897
-------	-----------

Tipo de producto

Pinza portapieza