



## Pasta lubricante de alto rendimiento, sin cloro, Contenido: 120g



### Datos de pedido

Número de pedido	084160 120
GTIN	2050000966033
Clase de artículo	08J

### Descripción

#### Ejecución:

Pastas de corte para el uso controlado. Aplicación sencilla (inmersión o aplicación). Se adhiere en la arista y sólo se va licuando durante el uso; buenas propiedades lubricantes, máx. capacidad absorción de presión.

Pasta de corte blanda.

#### Ventaja:

Mejora **la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie.**

**Sin cloro**, no se producen vapores nocivos, **ecológico**.

#### Aplicación:

Universal para **roskar, escariar, fresar, vaciar y aserrar**. Imprescindible para el mecanizado de materiales **difícilmente maquinables**, tales como aceros inoxidables y resistentes al calor, aleaciones de níquel, titanio y similares.

### Descripción técnica

Punto de inflamación	250 °C
Color	marrón

Temperatura de autoinflamación	320 °C
Ejecución	Dose
Forma	Pasta
Temperatura de almacenamiento	5 - 40 °C
Contenido	0,12 l
Tipo de producto	Aceite de corte / aceite de rectificado