



## Mordaza de alta presión CN TITAN 2, Tipo: 125M



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 361302 125M   |
| GTIN              | 4250364402378 |
| Clase de artículo | 34A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Vía de guiado templada por inducción. Parte lateral, superior e inferior rectificada.

#### Característica:

Tensor para sistema de sujeción modular.

#### **Carrera de fuerza ampliada para una sujeción segura de piezas brutas en combinación con la función de tracción hacia abajo.**

Bocas con tornillos cilíndricos M12.

Borde de sujeción perdido de 8 mm en el caso de tracción hacia abajo.

Sujeción posible cerca de las fibras neutras.

Son compatibles mordazas de sujeción de los modelos anteriores.

Orificio de salida para el refrigerante y las virutas. Ranuras de alineación precisas.

Rosca para tope de pieza de trabajo y para prolongación.

Fuerza de sujeción máxima de 40 kN. Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistema de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.

#### Característica:

Se puede utilizar en sentido vertical.

#### Ventaja:

Mordaza de alta presión multifunción, precisa y potente.

- **Sujeción fiable de piezas brutas mediante husillo de alta presión con carrera de fuerza extralarga.**
- **Mecanizado exacto de los prefabricados, cuerpo de base mecanizado por todas partes.**

#### Función:

**Apriete exclusivamente con llave dinamométrica regulable (máximo 30 Nm).**

Con husillo especial de alta presión y amplificador de fuerza mecánico.

#### Aplicación:

**Para la sujeción convencional, sujeción por agarre y sujeción de tracción hacia abajo.**

Sujeción de **piezas brutas, piezas cortadas por oxicorte y por sierra** mediante penetración de **elementos de agarre templados e intercambiables** en la pieza de trabajo. Apropriados para todos los materiales hasta una resistencia de 1000 N/mm<sup>2</sup>. De aplicación horizontal y lateral.

**Suministro:**

Incluidas 3 llaves de espigón, inserto para llaves de vaso de 12 caras SW 14, 4 bridas de sujeción.

**Partes opcionales:**

- **Mordazas n.º 361331 – 361970.**
- **Llave dinamométrica n.º 656050 tam. 60.**
- **Placa adaptadora para cambio rápido de mordazas Xtric n.º 361293 y 361294 tam.125.**
- **Placa adaptadora n.º 361297 y 361298 tam. 125**

Perno de sujeción n.º 360025.

**Nota:**

Ampliación posible de la abertura de sujeción mediante cuerpo de base n.º 360420 tamaño 125.

## Descripción técnica

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| f   | 21 mm                             |
| Ranura transversal                              | 20 mm                             |
| Longitud total L                                | 455 mm                            |
| r   | 118 mm                            |
| Longitud cuerpo base a                          | 398 mm                            |
| Código de colores para los accesorios adecuados | Titan2/TitanSense                 |
| Peso  | 30 kg                             |
| m   | 180 mm                            |
| g   | 24 mm                             |
| Tipo  | 125M                              |
| Anchura cuerpo de base B                        | 126 mm                            |
| Altura del cuerpo base c                        | 100 mm                            |
| Ranura longitudinal                             | 20 mm                             |
| Ejecución                                       | Sistema de sujeción de punto cero |
| Tipo de producto                                | Tornillo de banco para máquinas   |

## Accesorios

|  |              |
|--|--------------|
| Mordaza de 5 lados Para tipo MOBIL                         | 361361 MOBIL |
| Boca soportependular móvil Para tipo 125                   | 361336 125   |
| Maleta para juego de tracción hacia abajo Para tipo 1      | 361346 1     |
| Inserto agarre metal duro altura 7,1 – 8,6 mm Tipo         | 361242       |
| Juego de maleta para mordaza de 5 lados                    | 361365       |
| Boca escalonada para insertos de agarremóvil Para tipo 125 | 361347 125   |
| Boca soportefija Para tipo 125                             | 361331 125   |
| Mordaza de 5 lados Para tipo FIX                           | 361361 FIX   |
| Tope de la pieza de trabajo                                | 360555       |
| Boca escalonada para insertos de agarrefija Para tipo 125  | 361348 125   |
| Maleta para juego de tracción hacia abajo Para tipo 2      | 361346 2     |
| Inserto de agarre con 2 puntas, altura 5,2 – 6,7 mm Tipo   | 361240       |