

**Reloj comparador, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 10/58mm****Datos de pedido**

Número de pedido	431900 10/58
GTIN	4031452101423
Clase de artículo	46C

Descripción**Ejecución:**

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Reloj de precisión con carcasa metálica, vástago de fijación de Ø 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de agujas a través del anillo exterior. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.

Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Fuerza de medición	0,7 - 1,4 N
Calibración	C1
Capacidad de medición	10 mm
Lectura por vuelta de indicador	1 mm
Ø de carcasa	58 mm

Valor de división de escala	0,01 mm
Norma	DIN 878
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	15 μ m
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
Calibración DAkksReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6

Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Panel posterior magnético para relojes comparadores para Ø de carcasa 58 mm	434835 58
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta basculante	434912
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2

Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35