



Mandrino redondo electromagnético permanente, con paso polar radial, Ø cono: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	380810 150
GTIN	4045197310910
Clase de artículo	33S

Descripción

Ejecución:

- Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
- Ranuras concéntricas para la alineación de las piezas de trabajo.
- Centro magnético no activo, de modo que es posible una perforación pasante.

Conexión y desconexión por palanca manual.

Aplicación:

- Para rectificado y torneado.
- Gracias al paso polar radial, especialmente adecuado para la sujeción de anillos.
- Para piezas de trabajo redondas y anulares.

Descripción técnica

Peso	6,5 kg
Ø del círculo de agujeros	80 / 120 mm
Fuerza de retención nominal	100 N/cm ²
Profundidad de centrado	5 mm

Ø de centrado	50 mm
Tolerancia de altura	+0,5 / -2 mm
Ø de perforación máximo	24 mm
Ø cono	150 mm
Ø de núcleo no magnético	20 mm
Ø de rosca	8×M6
Altura	57 mm
Tipo de producto	Cono de sujeción magnético