



Reloj comparador con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 10/58Bmm



Datos de pedido

Número de pedido	432000 10/58B
GTIN	4045197204196
Clase de artículo	42C

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores de precisión **con protección contra los golpes**. Mango de Ø 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.

Protección contra golpes gracias al casquillo de cremallera. Modelo de metal integral con cristal de reloj de plástico.

Modelo de texto publicitario:

Relojes comparadores de precisión **con protección contra los golpes**. Mango de Ø 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Ø de carcasa	58 mm
Calibración	C1
Valor de división de escala	0,01 mm
Fuerza de medición	0,7 - 1,5 N
Capacidad de medición	10 mm
Lectura por vuelta de indicador	1 mm
Ojal en panel posterior de reloj comparador	sí
Norma	DIN 878
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	15 µm
Esfera numérica giratoria	sí
Marcas de tolerancia ajustables	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de acero Tipo 17	434900 17

Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Cristal para reloj comparador Tipo 58	432260 58
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Punta basculante	434912
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25

Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de acero Tipo 16	434900 16

Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1