



## Reloj comparador pequeño de precisión, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 3/40mm



### Datos de pedido

Número de pedido	432500 3/40
GTIN	4031452100068
Clase de artículo	46C

### Descripción

#### Ejecución:

Relojes comparadores pequeños de precisión con carcasa metálica robusta, Ø del vástago de fijación de 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006.

#### Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

### Descripción técnica

Capacidad de medición	3 mm
Lectura por vuelta de indicador	0,5 mm
Fuerza de medición	0,8 - 1,2 N
Calibración	C1
Ø de carcasa	40 mm

Valor de división de escala	0,01 mm
Norma	DIN 878
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	10 $\mu$ m
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

### Servicios

Calibración DAkkS Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5
Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 3 mm	023000 3

### Accesorios

Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Soporte de reloj comparador acodado 45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Soporte de reloj comparador acodado 60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40

Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Soporte de reloj comparador acodado 60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
Cristal para reloj comparador Tipo 40	432010 40
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15

Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Anillo exterior para reloj comparador Tipo 40	432020 40
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Soporte de reloj comparador acodado 45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta basculante	434912
Panel posterior magnético para relojes comparadores para Ø de carcasa 40 mm	434835 40
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de acero Tipo 20	434900 20