



Reloj comparador de precisión con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 50/58mm



Datos de pedido

Número de pedido	433060 50/58
GTIN	4045197204233
Clase de artículo	42C

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006 (excepto tam. 100 / 80).

Carcasa de latón estable, de cromo mate.

Vástago de sujeción Ø 8 mm h6, templado y rectificado.

Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.

Aguja central para lectura de 1 / 100 mm, aguja pequeña para lectura de 1 mm.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Calibración	C1
Capacidad de medición	50 mm
Ø de carcasa	58 mm
Lectura por vuelta de indicador	1 mm

Fuerza de medición	1 - 2 N
Valor de división de escala	0,01 mm
Norma	Norma de fábrica
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	25 µm
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 50 mm	023000 50
Calibración DAkksReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 100 mm	023010 100

Accesorios

Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de acero Tipo 28	434900 28

Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta basculante	434912
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20

Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Cristal para reloj comparador Tipo 58	432260 58