



Reloj comparador pequeño de precisión, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 5/40mm



Datos de pedido

Número de pedido	432500 5/40
GTIN	4031452101546
Clase de artículo	46C

Descripción

Ejecución:

Relojes comparadores pequeños de precisión con carcasa metálica robusta, Ø del vástago de fijación de 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Ø de carcasa	40 mm
Calibración	C1
Fuerza de medición	0,8 - 1,3 N
Lectura por vuelta de indicador	0,5 mm
Valor de división de escala	0,01 mm

Capacidad de medición	5 mm
Norma	DIN 878
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	12 μ m
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10
Calibración DAkksReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11

Punta de acero Tipo 24	434900 24
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Panel posterior magnético para relojes comparadores para Ø de carcasa 40 mm	434835 40
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de acero Tipo 14	434900 14

Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Anillo exterior para reloj comparador Tipo 40	432020 40
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Cristal para reloj comparador Tipo 40	432010 40
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta basculante	434912
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30

