

 Mahr**Micrómetro de interiores Micromar, Capacidad de medición: 125-150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	428900 125-150
GTIN	4059192010416
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura y elementos de mando de cromado mate.

Varilla patrón completamente templada y rectificada.

Accionamiento rápido con acoplamiento integrado.

Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD.

A partir de 12 mm **para mediciones hasta la base de perforación.**

Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Medida a	0 mm
Profundidad de medición estándar	132 mm
Profundidad de medición con prolongación	282 mm
Capacidad de medición	125 - 150 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 200 mm	022500 200
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 140 mm	484030 140
--	------------