

HOLEX**Mordaza de sujeción rápida con manejo por una mano, Anchura de mordazas A: 110mm****Datos de pedido**

Número de pedido	365023 110
GTIN	4045197563200
Clase de artículo	32P

Descripción**Ejecución:**

- **Desplazamiento rápido de la mordaza móvil.**
- **Bocas templadas y rectificadas.**
- **Se prescinde del giro de manivela, menor pérdida de tiempo.**
- **Sujeción precisa mediante guía plana.**
- **Sujeción de la pieza de trabajo con una mano.**
- **Una boca con prisma horizontal y vertical para material redondeado; la otra, lisa.**
- **Las dos bocas están escalonadas para la sujeción de piezas planas.**
- **Con dos superficies de apoyo laterales.**
- **Bloqueo en unión positiva.**

Aplicación:

Para sujeción rápida de piezas de trabajo a taladradoras y máquinas calibradoras.

Material:

Cuerpo y mordaza móvil de fundición especial resistente.

Precisión:

Dentro de **0,03 mm.**

Descripción técnica

Código de colores para los accesorios adecuados	Tornillo de banco BM azul
Altura total c	82 mm
Peso	9,5 kg

Longitud total máxima L ₄	510 mm
Anchura de mordazas A	110 mm
Gama de sujeción b	130 mm
Altura de mordazas C	32 mm
Anchura cuerpo de base B	112 mm
Longitud cuerpo base a	280 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para taladradoras

Accesorios

Tope Tipo 1	365028 1
Riel de guía para n.º 365023	365025