

**HOLEX****Mordaza de sujeción rápida con manejo por una mano, Anchura de mordazas A: 135mm****Datos de pedido**

Número de pedido	365023 135
GTIN	4045197595430
Clase de artículo	32P

**Descripción****Ejecución:**

- Desplazamiento rápido de la mordaza móvil.
- Bocas templadas y rectificadas.
- Se prescinde del giro de manivela, menor pérdida de tiempo.
- Sujeción precisa mediante guía plana.
- Sujeción de la pieza de trabajo con una mano.
- Una boca con prisma horizontal y vertical para material redondeado; la otra, lisa.
- Las dos bocas están escalonadas para la sujeción de piezas planas.
- Con dos superficies de apoyo laterales.
- Bloqueo en unión positiva.

**Aplicación:**

Para sujeción rápida de piezas de trabajo a taladradoras y máquinas calibradoras.

**Material:**

Cuerpo y mordaza móvil de fundición especial resistente.

**Precisión:**

Dentro de **0,03 mm**.

**Descripción técnica**

Peso	13,5 kg
Longitud total máxima L <sub>4</sub>	587 mm
Altura total c	80,5 mm

Código de colores para los accesorios adecuados	Tornillo de banco BM gris
Anchura de mordazas A	135 mm
Gama de sujeción b	160 mm
Altura de mordazas C	40 mm
Anchura cuerpo de base B	138 mm
Longitud cuerpo base a	365 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para taladradoras

---

## Accesorios

Tope Tipo 2	365028 2
Riel de guía para n.º 365023	365025