

Mitutoyo**Micrómetro de interiores Holtest, Capacidad de medición: 10-12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429000 10-12
GTIN	4946368517179
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

Partes opcionales:

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Medida a	2 mm
Profundidad de medición estándar	57 mm
Capacidad de medición	10 - 12 mm
Ø de tambor de medición	17 mm
Profundidad de medición con prolongación	157 mm
Longitud total	106 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,001 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 1/100	429010 1/100
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11