

Mitutoyo**Micrómetro de interiores Holtest, Capacidad de medición: 30-40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	429000 30-40
GTIN	4946368517711
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Inoxidable, todas las piezas de lectura cromadas y antideslumbrantes. Tambor de micrómetro con escala negro intenso y trinquete sensitivo.

Para taladro pasante, superficies de medición de acero templado.

Partes opcionales:

Prolongaciones n.º 429010, anillos de comprobación n.º 484030.

Descripción técnica

Profundidad de medición con prolongación	248 mm
Ø de tambor de medición	23 mm
Medida a	3,4 mm
Profundidad de medición estándar	98 mm
Longitud total	140 mm
Capacidad de medición	30 - 40 mm
Límite de error	0,006 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50

Accesorios

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Prolongación para micrómetro para interiores Tipo 3/150	429010 3/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 32 mm	484030 32