



Aceite de corte alto rendimiento, sin cloro Alpha 93, Contenido: 20l



Datos de pedido

Número de pedido	084210 20
GTIN	2050000971884
Clase de artículo	08J

Descripción

Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias. No se recomienda la mezcla con aceite de corte mineral normal (no con aceite hidrosoluble).

Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

Ventaja:

Mejora **la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie.**

Sin cloro, no se producen vapores nocivos, **ecológico.**

Aplicación:

Aplicación universal para el **arrancado de virutas** (fresar, torneado, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la **conformación**. Imprescindible para el mecanizado de **materiales difícilmente maquinables**, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para **metales no ferrosos.**

Apta también para la lubricación en dosis mínimas, gracias a la ausencia de aceites minerales.

Descripción técnica

Viscosidad cinemática	30 mm ² /s
Ejecución	Bidón

Punto de inflamación	> 180 °C
Color	color ámbar
Temperatura de almacenamiento	5 - 40 °C
Contenido	20 l
Tipo de producto	Aceite de corte / aceite de rectificado